PHILIPS

下照燈

功能性

DL251 Diamond Cut

內建 7 種情境燈光



8718699782290



出色的照明與風格

不論點亮或關閉，這款迷人的飛利浦 LED 下照燈都能完美搭配您的住家室內裝潢風格，帶來不傷眼的光線。

搭配您的室內擺設
- 簡明優雅的外觀

輕鬆體驗
- 輕鬆安裝，無需配線。

優越品質
- EyeComfort - 不傷眼的光線

耐用
- 使用壽命長達 15,000 小時

規格

簡明優雅的外觀
簡潔現代的設計讓您的房間更顯優雅精緻。

輕鬆安裝

EyeComfort
劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

使用壽命長達 15,000 小時
Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

焦點

設計與外型
- 顏色: 白色
- 材質: 金屬/塑膠

其他功能/配件
- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 內附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

照明特性
- 光束角度: 110 °
- 演色性指數 (CRI): 80

其他
- 特殊設計: 功能性

產品尺寸與重量
- 嵌入長度: 15 cm
- 嵌入寬度: 15 cm
- 高度: 4.4 cm
- 長度: 16.5 cm
- 淨重: 0.177 kg
- 內嵌距離: 5 cm
- 寬度: 16.5 cm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 165 mm
- 總流明輸出: 1000
- 光色: 4000
- 主電源: 110-240 V
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 內附燈泡瓦數: 8
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

發行日期: 2023-11-10
版本: 0.11

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com