

PHILIPS

Hehkulamppu
(himmennettävä)

LED

7,2–50 W

E27

Lämmin valkoinen

Himmennys



8718699782474



Lamppu vertaansa vailla

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo

johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Tämän lampun voi himmentää 2 200 kelvinin lämpimästä valosta 2 700 kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa himmennetään, sitä lämpimämmäksi se muuttuu.

Kirkkaasta lasista valmistettu malli

Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky. Kirkkaasta lasista valmistetut klassiset mallit, jotka imitoivat perinteisten polttimoiden kauniisti säkenöivää valoa, sopivat täydellisesti kotiisi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Kruunu, peili
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,6 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 2700 K
- Valovirta: 650 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Vastaava värielämytila (nim.): 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 90,00 lm/W
- Valovirta: 650 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 90 lm/W
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699782474
- Tilauskoodi: 871869978247400
- Tuotteen nimi: LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 7,2 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 7,2 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,6 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 465208
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Kanta: E27

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699782474
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002412801

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6



Julkaisupäivä: 2024-02-06
Versio: 0.238

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com