

PHILIPS

Lamp (dimbaar)

LED

7,2 W-50 W

E27

Warm wit

Dimmen



8718699782498



Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Design in matglas

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs in matglas die het zacht gloeiende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare globe
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Crown Mirror

Lampafmeting

- Hoogte: 18 cm
- Breedte: 12,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 650 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 45 mA
- Rendement: 90 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699782498
- EOC: 871869978249800
- Producttitel: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7,2 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 18 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 270 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 650 lm
- Nominale vermogen: 7.2 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699782498
- Nettogewicht: 0,100 kg
- Brutoweight: 0,203 kg
- Hoogte: 22,600 cm
- Lengte: 13,000 cm
- Breedte: 13,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002412901



Publicatiedatum:
2021-07-22
Versie: 0.161

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.