

PHILIPS

Lyspære (kan dimmes)

LED

7,2 W–50 W

E27

Varmhvit

Dimming



8718699782498



En enestående lyskilde

LED-lyspærer fra Philips gir deg et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt for dekorative armaturer

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

Høydepunkter

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Passer perfekt for dekorative armaturer

Moderne belysning i Philips LED-pærer til bruk i dekorative armaturer som takvifter og pyntestriper.

Design i matt glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i matt glass som gjensker det myke, glødende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt rund pære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Speilkrone
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 18 cm
- Bredde: 12,5 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 20 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 650 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom): 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90,00 lm/W
- Lysytelse: 650 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 90 lm/W
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699782498
- EL nr: 871869978249800
- Produktittel: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 7,2 W
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 7,2 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 18 cm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 465209
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sokkelbase: E27

Lyspæren

- Fargekonsistens: 6

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699782498
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 22,6 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 13 cm
- Materialenummer (12NC): 929002412901



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.268

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com