

PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

7,2 W - 50 W


E27

Llama

Regulación



8718699782511



Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable con brillo cálido

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

Regulable con brillo cálido

Con esta bombilla regulable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 K hasta una luz de 2700 K. Cuanto más se atenúa la luz, más cálida es.

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Ámbar

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 18 cm
- Peso: 0,102 kg
- Anchura: 12,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 270 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200 K
- Categoría de color de luz: Llama
- Flujo lumínico nominal: 650 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 822 | CCT of 2200K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 45 mA
- Eficiencia: 90 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699782511
- EOC: 871869978251100
- Título del producto: LEDclassic 50W G120 E27 2200KGOLD RF 1PF

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7,2 W
- Potencia equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 18 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 270 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 650 lm
- Potencia nominal: 7.2 W



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.239

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com