

PHILIPS

Fényforrás
(szabályozható)

LED

7,2 W – 50 W


E27

Láng alakú

Fényerő-szabályozás



8718699782511



A semmi máshoz nem fogható izzó

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Több, mint egyszerű világítás

- Szabályzáskor színhőmérséklete melegebbre vált

Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Szabályzaskor színhőmérséklete melegebbre vált

Ezzel a szabályozható fényforrással a 2200 K meleg fény letompítható 2700 K értékre. Minél jobban tompítja, annál melegebb lesz a fény.

Műszaki adatok

Jellemzők

- Szabályozható: Igen
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: LED
- Üveg típusa: Borostyánsárga

Fényforrás méretei

- Magasság: 18 cm
- Tömeg: 0,102 kg
- Szélesség: 12,5 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 270 fok
- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200 K
- Fényszín kategóriája: Láng alakú
- Névleges fényáram: 650 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 822 | CCT of 2200K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 45 mA
- Hatásfok: 90 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699782511
- EOC: 871869978251100
- Termék megnevezése: LEDclassic 50W G120 E27 2200KGOLD RF 1PF

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 7,2 W
- Teljesítmény: 50 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A+

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 18 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 270 fok
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 650 lm
- Névleges teljesítmény: 7.2 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.209

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com