

PHILIPS

Lamp (dimbaar)

Led

7,2 W-50 W


E27

Flame

Dimmen



8718699782511



Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare globelamp
- Fitting: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Amber

Lampafmeting

- Hoogte: 18 cm
- Gewicht: 0,102 kg
- Breedte: 12,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200 K
- Lichtkleurcategorie: Flamelamp
- Nominale lichtstroom: 650 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 822 | CCT of 2200K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 45 mA
- Rendement: 90 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699782511
- EOC: 871869978251100
- Producttitel: LEDclassic 50W G120 E27 2200KGOLD RF 1PF

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7,2 W
- Vermogensequivalent: 50 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 18 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 270 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 650 lm
- Nominaal vermogen: 7.2 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699782511
- Nettogewicht: 0,100 kg
- Brutoweight: 0,203 kg
- Hoogte: 22,600 cm
- Lengte: 13,000 cm
- Breedte: 13,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002413001



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.376

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com