

# PHILIPS

Lamppu

LED

7,5 W – 60 W

E27

Lämmin valkoinen



8718699782696



## Hämärästä aamunkoittoon

Philips LED Dusk to Dawn -lamppu on säästää energiaa vielä tavallista LED-lamppua enemmän. Lamppu syttyy ja sammuu automaattisesti päivänvalon mukaan, mikä lisää turvallisuutta yöaikaan ja säästää energiaa päivisin.

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Valon sytytystä ja sammutusta automaattisesti ohjaava valotunnistin

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Silmiesi mukavuuden puolesta

# Kohokohdat

## Päivä-/yötunnistin



Automaattisen valotunnistimen ansiosta lamppu syttyy automaattisesti

iltahämärässä ja sammuu aamun sarastaessa.

## Silmiesi mukavuuden puolesta



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Matta
- Lampun pinta: Matta
- Lampun materiaali: Muovi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 11,4 cm
- Leveys: 6,2 cm

## Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Vastaava värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 107,00 lm/W
- Valovirta: 806 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 107 lm/W
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699782696
- Tilauskoodi: 871869978269600
- Tuotteen nimi: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

**Teho**

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 230 V
- Teho: 7,5 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 7,5 W

**Tuotteen mitat ja paino**

- Pituus: 11,4 cm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 391894
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 Hz
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Väripisteiden ero: 6

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699782696
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929001383631



Julkaisupäivä: 2024-02-06  
Versio: 0.362

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)