

PHILIPS

Bec

LED

7,5 W – 60 W

E27

Alb cald



8718699782696



De la înserat până în zori

Becul Philips LED Dusk to Dawn este conceput pentru a economisi și mai multă energie decât becurile LED obișnuite, pornindu-se și oprindu-se în funcție de nivelul de lumină naturală - oferind lumină sigură în timpul nopții și stingându-se la lumina zilei.

Lumină dincolo de iluminare

- Senzor de lumină integrat cu aprindere/stingere automată

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Senzor pentru noapte și zi



Cu senzorul său de lumină automat integrat, acest bec se aprinde automat după asfințit și se stinge în zori.

Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,4 cm
- Lățime: 6,2 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107,00 lm/W
- Flux luminos: 806 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 107 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Titlu produs: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.7

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 230 V
- Putere: 7,5 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 7,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,4 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391894
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 Hz
- Baza elementului de fixare: E27

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699782696
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001383631



Data apariției: 2024-02-06
Versiune: 0.362

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com