

PHILIPS

Bombilla

LED

6,5 W - 60 W

E27

Blanco frío



8718699782719



Del crepúsculo al amanecer

La bombilla LED "Del crepúsculo al amanecer" Philips está diseñada para ahorrar aún más energía que las bombillas LED normales, ya que se enciende y apaga en función del nivel de luz diurna, proporcionando una luz segura durante la noche y apagándose con la luz del día.

Luz más allá del concepto de iluminación

- Sensor de luz con encendido/apagado automático integrado

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Sensor de día y noche



Con su sensor de luz automático incorporado, esta bombilla se

enciende automáticamente después del atardecer y se apaga después del amanecer.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,4 cm
- Anchura: 6,2 cm

Diseño y acabado

- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 4000 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 124,00 lm/W
- Flujo luminoso: 806 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficiencia: 124 lm/W
- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Título del producto: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 6,5 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 6,5 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,4 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 Hz
- Número de registro EPREL: 391895
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Base del casquillo: E27

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699782719
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001383731



Fecha de emisión:
2024-02-06
Versión: 0.264

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com