PHILIPS

Żarówka

LED

6,5–60 W

E27

Chłodna biel



8718699782719

A ↑ G E



Od zmierzchu do świtu

Żarówka LED Dusk to Dawn firmy Philips została zaprojektowana tak, aby oszczędzać jeszcze więcej energii niż zwykła dioda LED, włączając się i wyłączając zależnie od intensywności światła dziennego — zapewnia bezpieczne światło wieczorem i w nocy oraz wyłącza się wraz z pojawieniem światła dziennego.

Więcej niż oświetlenie

- Wbudowany czujnik światła z automatycznym wyłącznikiem

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Zalety

Czujnik światła dziennego



Wbudowany automatyczny czujnik światła sprawia, że żarówka włącza się automatycznie po zmierzchu i wyłącza o świcie.

Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła
- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Plastik

Wymiary źródła światła
- Wysokość: 11,4 cm
- Szerokość: 6,2 cm

Stylistyka i wykończenie
- Materiał: Plastik

Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 4000 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 124,00 lm/W
- Strumień Świetlny: 806 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

Różne
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości
- Wydajność: 124 lm/W
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu
- Kod EAN: 8718699782719
- EAN: 871869978271900
- Tytuł produktu: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Moc
- Współczynnik mocy (ułamek): 0.7

Zużycie energii
- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 230 V
- Moc: 6,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
- Zużycie energii: 6,5 W

Wymiary i waga produktu
- Długość: 11,4 cm

Wartości znamionowe
- Trwałość znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne
- Częstotliwość: 50 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 391895
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 Hz
- Podstawa-nasadka: E27

Źródło światła
- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718699782719
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm
- Numer materiału (12NC): 929001383731

Data wydania:
2024-02-06
Wersja: 0.264

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.