PHILIPS

Spot

LED

7 W – 50 W

GU5.3

Alb rece



8718699783907

A F G



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Spoturile LEDspots de la Philips sunt perfecte pentru necesităţile de iluminat de bază: acestea oferă o lumină caldă, asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen, și asigură performanţele pe care le aşteptaţi de la tehnologia LED.

Lumină de înaltă calitate

- Fără pâlpâire vizibilă
- Lumină albă, rece

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale reflectoarelor cu halogen

Repere

Fără pâlpâire vizibilă
Când lumina pâlpâie rapid, acest lucru ar putea fi neplăcut pentru ochi, ar putea cauza dureri de cap și chiar declanșa un atac pentru cei care suferă de epilepsie fotosensibilă. Este atât neplăcut, cât și inutil. LED-urile pot pâlpâi din cauza răspunsului rapid al acestora la curentul balast. Cu toate acestea, deoarece LED-urile Philips sunt proiectate astfel încât variaţiile fluxului de curent balast să fie reduse la minimum, acestea elimină factorii care cauzează pâlpâire. Prin urmare, nu o veţi vedea deloc.

Lumină albă, rece


Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

Înlocuiește spoturile cu halogen


Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest reflector LED oferă un iluminat modern. Este înlocuitorul perfect și durabil al reflectoarelor cu halogen tradiţionale.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direcţional
- Soclu: GU5.3
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului
- Înălţime: 4,5 cm
- Lăţime: 5,1 cm

Design și finisaj
- Material: sticlă

Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 660 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

Diverse
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Eficacitate: 94 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699783907
- EOC: 871869978390700
- Titlu produs: LED 50W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Consum de energie
- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 4,5 cm

Valori nominale
- Intensitate de vârf nominală: 1500 cd

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391901

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699783907
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001905055

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.304

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com