

PHILIPS

Play gradient lightstrip 65"

Hue White and color
ambiance

65–70"-os TV-készülékekhez

Tartozék tápegység és rögzítők

Vegyíti a fehér és színes fényt

Hue Bridge és Hue sync box
szükséges hozzá



8718699784775



Intelligens világítás egyszerűen

Élje át otthon a színház izgalmát a Philips Hue Play Gradient Lightstrip használatával. Élvezze a többféle színű fényt, amely reagál a képernyőn megjelenő tartalomra. Csatlakoztassa 65–75"-os, falra vagy állványra szerelt tévéhez a mellékelt szerelvényekkel.

Intelligens világítás egyszerűen

- Átmenetek nélküli színkeverés
- Térbeli fényhatások
- Az otthoni szórakoztatás új szintje
- Egyszerű felszerelés
- Hue Sync és Hue Bridge szükséges hozzá
- Háromféle méret a tökéletes illeszkedéshez


Fénypontok

Átmenetek nélküli színkeverés



Keverjen több színt átmenetek nélkül egyszerre egyetlen LED-szalagon belül! A színek természetes módon egymásba olvasznak, és a falra gyönyörű fényt vetve egyedi fényhatást teremtenek a televízió mögött.

Térbeli fényhatások



Tapasztalja meg Ön is a surround világítás csodáját! A fényt 45 fokos szögben kivetítő Play színátmenetes fényszalag valós időben reagál a teljes képernyő tartalmára, magával ragadó televíziós és játékélményt biztosítva ezáltal.*Használatához Philips Hue Play HDMI szinkronizálódoboz és Hue Bridge (külön vásárolható meg) szükséges.

Az otthoni szórakoztatás új szintje



A Philips Hue az egyetlen intelligens világítási megoldásokat kínáló márka, amelynek segítségével színes intelligens fényforrásait a filmekkel és videojátékokkal szinkronizálva magával ragadó otthoni szórakoztatást valósíthat meg. Az úttörő Hue Sync technológia nyomon követi a filmek és játékok tartalmát, amelyet aztán azonnali fényjátékká alakítva színes, az egész helyiséget betöltő élményről gondoskodik.

Egyszerű felszerelés



A Philips Hue Play színátmenetes fényszalagot kifejezetten televíziós szórakoztatáshoz terveztük. A három méretben elérhető LED-szalag 55 hüvelykes és nagyobb televíziókhoz is használható, és a rögzítőkonzolok segítségével egyszerűen és gyorsan felszerelhető.

Hue Sync és Hue Bridge szükséges hozzá



A Philips Hue Play színátmenetes fényszalaghoz Philips Hue Play HDMI Sync Box-ra, Hue Sync mobilalkalmazásra és Hue Bridge-re van szükség. A Bridge segítségével akár 50 fényforrást és kiegészítőt adhat hozzá otthonához, időzítőket és rutinokat hozhat létre, és a Hue alkalmazással bárhol, akár távolról is vezérelheti fényforrásait. A Philips Hue Play HDMI Sync Box és a Hue Bridge külön vásárolható meg.

Háromféle méret a tökéletes illeszkedéshez



A Hue Play gradient lightstrip háromféle méretben kapható. Az 55 hüvelykes fényszalag 55–60 hüvelykes TV-khez, a 65 hüvelykes fényszalag 65–70 hüvelykes TV-khez, míg a 75 hüvelykes fényszalag 75 hüvelykes és annál nagyobb TV-khez ajánlott. Ha az Ön TV-készülékének a mérete az ajánlott méretek közé esik, válassza a kisebb méretet (például 62 hüvelykes TV esetén az 55 hüvelykes fényszalagot).

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: szilikon

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Színváltó (LED): Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80

Lightstrip

- Színhőmérséklet: 2000–6500 K
- Vághatóság: Nem
- Toldhatóság: Nem
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 25 000 h
- Max. készenléti fogyasztás: 0,5 W
- Teljesítmény: 20 W
- Szélesség: 17 mm
- Hosszúság: 100 in
- Szélesség: 0,67 in

Egyéb

- Típus: Fényszalagok

Csomagolási információk

- EAN: 8718699784775

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 20 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: 0,50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,430 kg
- Nettó tömeg: 0,95 lb
- Magasság: 1,6 cm
- Hosszúság: 254 cm
- Szélesség: 1,7 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 230 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Élettartam: 25000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1100
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II – kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 130 lm

A doboz tartalma

- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 9.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699784775
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 1,43 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 29 cm
- Szélesség: 29 cm
- Cikkszám (12NC): 929002422801



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.629

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com