

PHILIPS

Bec (putere
reglabilă)

LED

7,2 W – 50 W


E27

Flacără

Reglare a intensității luminoase



8718699788766



Un bec fără egal

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Lumină dincolo de iluminare

- Reglare până la o strălucire caldă

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- Arată bine atât pornită, cât și oprită

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Reglare până la o strălucire caldă

Datorită acestui bec cu intensitate reglabilă, poți modifica intensitatea de la o lumină caldă de 2200 K la o lumină de 2700 K. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Chihlimbar

Dimensiunile becului

- Înălțime: 14,3 cm
- Lățime: 6,4 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 270 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200 K
- Categorie culoare lumină: Flăcără
- Flux luminos nominal: 650 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 822 | CCT of 2200K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 45 mA
- Eficacitate: 90 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699788766
- EOC: 871869978876600
- Titlu produs: LED classic 50W ST64 E27 GOLD D 1PF/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,2 W
- Putere echivalentă: 50 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 14,3 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 270 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 650 lm
- Putere nominală: 7.2 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699788766
- Greutate netă: 0,044 kg
- Greutate brută: 0,074 kg
- Înălțime: 18,200 cm
- Lungime: 7,000 cm
- Lățime: 7,000 cm
- Număr material (12NC): 929002432166



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.136

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com