

PHILIPS

Įleidžiamasis
taškinis šviestuvas

Praktiškas

Deimanto pjūvis DL251

Balta



8719514250123



Aukščiausios kokybės šviesa ir stilius

„Philips“ šviesos diodų įmontuotasis šviestuvas idealiai tinka jūsų namų interjerui ir užtikrina akims malonų apšvietimą.

Tinka jūsų interjerui

- Išraiškingos ir elegantiškos formos

Paprasta išbandyti

- Montavimas be rūpesčių, nes nereikia papildomų laidų.

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Išraiškingos ir elegantiškos formos

Švarus, šiuolaikinis dizainas jūsų kambariams suteikia elegancijos ir įmantrumo.

Paprastas sumontavimas

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus.

„Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: „Downlight“

Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 12,5 cm
- Mažesnis plotis: 12,5 cm
- Aukštis: 4,4 cm
- Ilgis: 14 cm
- Grynas svoris: 0,135 kg
- Įleidimo gylis: 10,75 cm
- Plotis: 14 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 140 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenuų skaičius: 1000
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 13

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514250123
- Grynas svoris: 0,058 kg
- Grynasis svoris: 0,127 kg
- Aukštis: 14,400 cm
- Ilgis: 14,300 cm
- Plotis: 5,400 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005812431



Išleidimo data: 2021-11-15
Versija: 0.231

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com