

# PHILIPS

Zapustené bodové  
svietidlo

Funkčné osvetlenie

Diamantový rez DL251

Biela



8719514250123



## Špičkové svetlo a štýl

Toto LED stropné svietidlo Philips sa perfektne hodí k interiéru vášho domova a ponúka osvetlenie pohodlné pre oči.

### Zladte svoj interiér

- Expresívny a elegantný tvar

### Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Expresívny a elegantný tvar

Jasný, moderný dizajn dodáva vašim izbám eleganciu a sofistikovanosť.

## Jednoduchá inštalácia

### EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predlži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: kov/plast

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Stropné svietidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 12,5 cm
- Šírka výrezu: 12,5 cm
- Výška: 4,4 cm
- Dĺžka: 14 cm
- Netto hmotnosť: 0,135 kg
- Zapustená vzdialenosť: 10,75 cm
- Šírka: 14 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 140 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 13

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514250123
- Netto hmotnosť: 0,058 kg
- Brutto hmotnosť: 0,127 kg
- Výška: 14,400 cm
- Dĺžka: 14,300 cm
- Šírka: 5,400 cm
- Materiál krytu (12NC): 915005812431



Dátum vydania: 2021-11-15  
Verzia: 0.231

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)