PHILIPS

Wbudowany reflektor punktowy

Funkcjonalność

Diamond Cut DL251

Biały



8719514250161



Doskonała jakość światła i styl

Wygląda atrakcyjnie zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza
- Kształt pełne ekspresji i elegancji

Łatwość obsługi
- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

Najwyższa jakość
- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Trwałość
- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Kształt pełne ekspresji i elegancji
Czyste, nowoczesne wzornictwo nada każdemu pomieszczeniu w Twoim domu wyrafinowanej elegancji.

Łatwa instalacja

Komfort dla oczu
Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienioną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie
- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne
- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight

Wymiary i waga produktu
- Długość otworu: 15 cm
- Szerokość otworu: 15 cm
- Wysokość: 4,4 cm
- Długość: 16,5 cm
- Waga netto: 0,18 kg
- Odległość od wgłębienia: 10,75 cm
- Szerokość: 16,5 cm

Serwis
- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 165 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1500
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 17
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514250161
- Waga netto: 0,071 kg
- Waga brutto: 0,127 kg
- Wysokość: 16,900 cm
- Długość: 16,800 cm
- Szerokość: 5,400 cm
- Numer seryjny (12NC): 915005813031

Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.326

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.