

# PHILIPS

Спот осветление за  
вграждане

Функционални

Diamond Cut DL251

Бяло



8719514250185



## Превъзходна светлина и СТИЛ

Атрактивна при включване или изключване, тази светодиодна лампа Philips е перфектното съответствие за интериора на Вашия дом, предлагаща лека за очите светлина.

### Допълнете своя интериор

- Изразителна и елегантна форма

### Лесно използване

- Безпроблемно инсталиране без нужда от окабеляване.

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Изразителна и елегантна форма

Чистият, модерен дизайн осигурява елегантност и изтънченост на Вашите стаи.

## Лесно инсталиране

### Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: бяло
- Материал: метал/пластмаса

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не
- В средата на стаята: Да

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Луна за вграждане

## Размери и тегло на продукта

- Дължина на контура: 15 cm
- Ширина на контура: 15 cm
- Височина: 4,4 cm
- Дължина: 16,5 cm
- Нето тегло: 0,18 kg
- Разстояние при монтаж: 10,75 cm
- Ширина: 16,5 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 165 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1600
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 17

- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514250185
- Нето тегло: 0,071 kg
- Брутно тегло: 0,127 kg
- Височина: 16,900 cm
- Дължина: 16,800 cm
- Ширина: 5,400 cm
- Номер на материала (12NC): 915005813131



Дата на издаване:  
2023-11-07  
Версия: 0.325

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)