

PHILIPS

Süllyesztett
szpotlámpa

Funkcionális

Diamond Cut DL251

Fehér



8719514250185



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A ki- és bekapcsolt állapotban is vonzó megjelenésű LED-mély sugárzó tökéletesen illik otthona belsejéhez, és szemet kímélő fénnel ragyogja be a helyiséget.

Illessze belső teréhez.

- Kifejező és elegáns forma

Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Kifejező és elegáns forma

Letisztult, modern kialakítás, amely eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a helyiségeknek.

Könnyű beállítás

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 15 cm
- Kivágás szélessége: 15 cm
- Magasság: 4,4 cm
- Hosszúság: 16,5 cm
- Nettó tömeg: 0,18 kg
- Süllyesztett távolság: 10,75 cm
- Szélesség: 16,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 165 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1600
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 17
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514250185
- Nettó tömeg: 0,071 kg
- Bruttó tömeg: 0,127 kg
- Magasság: 16,900 cm
- Hosszúság: 16,800 cm
- Szélesség: 5,400 cm
- Anyagszám (12NC): 915005813131



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.325

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com