

PHILIPS

天花板燈

功能性

CL200

內建 7 種情境燈光

8719514251281



舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝，無需配線。

光效

- 光線散佈統一

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

規格

輕鬆安裝 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

焦點

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬/塑膠

其他功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 內附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性

產品尺寸與重量

- 高度: 6.8 cm
- 淨重: 0.28 kg

客戶服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 270 mm
- 總流明輸出: 1000
- 光色: 6500
- 主電源: 100-240
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 內附燈泡瓦數: 10
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514251281
- 淨重: 0.280 kg
- 淨重: 0.680 kg
- 高度: 6.800 cm
- 長度: 33.200 cm
- 寬度: 33.200 cm
- 材料編號 (12NC): 929002526815



發行日期: 2020-07-17
版本: 0.128

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com