

PHILIPS

bohlam

LED

13W-99W (99W GLS, 24W CFL)

E27

Putih

8719514252578



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Ganti ke cahaya yang lebih terang

Kelebihan Utama

LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyorotan lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T60
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 11,05 cm
- Berat: 0,054 kg
- Lebar: 6 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks kesesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih
- Flux cahaya nominal: 1500 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 130 mA
- Efikasi: 115 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8719514252578
- EOC: 871951425257800
- Nama produk: LEDBright 13W E27 3000K 230V 1CT/12 INDO

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 13 W
- Watt yang setara: 99 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 11,05 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1500 lm
- Daya listrik terukur: 13 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514252578
- Berat bersih: 0,044 kg
- Berat kotor: 0,063 kg
- Tinggi: 11,800 cm
- Panjang: 6,200 cm
- Lebar: 6,200 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002433287



Tanggal dikeluarkan:
2022-07-28
Versi: 0.158

© 2022 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com