

PHILIPS

bohlam

LED

20W-145W (145W GLS, 35W CFL)

E27

Cool Daylight

8719514252677



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Ganti ke cahaya yang lebih terang

Kelebihan Utama

LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyorotan lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi

Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T70
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 12,57 cm
- Berat: 0,066 kg
- Lebar: 7 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 2350 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 170 mA
- Efikasi: 117 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8719514252677
- EOC: 871951425267700
- Nama produk: LEDBright 20W E27 6500K 230V 1CT/12 INDO

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 20 W
- Watt yang setara: 145 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 12,57 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 2350 lm
- Daya listrik terukur: 20 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514252677
- Berat bersih: 0,067 kg
- Berat kotor: 0,092 kg
- Tinggi: 13,000 cm
- Panjang: 7,000 cm
- Lebar: 7,000 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002433787



Tanggal dikeluarkan:
2021-10-05
Versi: 0.154

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.