

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

9 วัตต์-65 (GLS 65 วัตต์, CFL 15 วัตต์) วัตต์

ขั้ว E27

โทนแสงสีขาว

8719514252790



ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- สลับไปใช้ความสว่างเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

EyeComfort ที่มาพร้อมการออกแบบกระจกทรงเว้า

หลอดไฟนี้ให้ความสบายตา ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้ยาวนาน โดยมาในดีไซน์แบบเว้าที่ให้ลำแสงกว้างเพื่อความสว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- CRI: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T50
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝ้า

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 9.63 cm
- น้ำหนัก: 0.035 kg
- ความกว้าง: 5 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 900 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 865 | CCT of 6500K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 90 mA
- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514252790
- EOC: 871951425279000
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBright 9W E27 6500K 230V 1CT/12 APR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 9 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 65 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): 4 star for UAE, 3 Tick for SG

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 9.63 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 900 lm
- อัตรากำลัง: 9 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514252790
- น้ำหนักสุทธิ: 0.034 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.047 kg

- ความสูง: 9.900 cm
- ความยาว: 5.100 cm
- ความกว้าง: 5.100 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002432907



วันที่ออก: 2021-01-11
เวอร์ชัน: 0.144

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com