

PHILIPS

Bóng đèn

LED

13W-99(99W GLS, 24W CFL)W

E27

Trắng

8719514252851



Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Chuyển sang độ sáng cao hơn

Những nét chính

Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

EyeComfort với thiết kế ánh sáng tỏa rộng

Bóng đèn này có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng và mang lại sự thoải mái với thiết kế phân kỳ khuếch tán rộng chùm sáng giúp nâng cao độ sáng.

Các thông số

Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: T60
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11,05 cm
- Khối lượng: 0,054 kg
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Màu sắc đồng nhất: 6SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Trắng
- Quang thông danh định: 1500 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 830 | CCT of 3000K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 130 mA
- Hiệu quả: 115 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514252851
- EOC: 871951425285100
- Tên sản phẩm: LEDBright 13W E27 3000K 230V 1CT/12 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 13 W
- Công suất tương đương: 99 W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): 4 star for UAE, 3 Tick for SG

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 11,05 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 1500 lm
- Công suất định mức: 13 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

8719514252851

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514252851
- Trọng lượng thực: 0,044 kg
- Tổng trọng lượng: 0,063 kg
- Chiều cao: 11,800 cm
- Chiều dài: 6,200 cm
- Chiều rộng: 6,200 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929002433207



Ngày phát hành:
2021-06-01
Phiên bản: 0.153

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com