

# PHILIPS

หลอดไฟ

LED

17 วัตต์-145 (GLS 145 วัตต์, CFL 35 วัตต์) วัตต์

E27

โทนแสงสีขาว

8719514252950



## ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### แสงสว่างคุณภาพสูง

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- สลับไปใช้ความสว่างเป็นพิเศษ

# ไฮไลท์

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

**EyeComfort** ที่มาพร้อมการออกแบบกระจกทรงเว้า

หลอดไฟนี้ให้ความสบายตา ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้ยาวนาน โดยมาในดีไซน์แบบเว้าที่ให้ลำแสงกว้างเพื่อความสว่างเป็นพิเศษ

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะ

- CRI: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T70
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝ้า

### ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 12.57 cm
- น้ำหนัก: 0.066 kg
- ความกว้าง: 7 cm

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2350 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 865 | CCT of 6500K

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 170 mA
- ประสิทธิภาพ: 138 lm/W

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514252950
- EOC: 871951425295000
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBright 17W E27 6500K 230V 1CT/12 APR

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 17 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 145 W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 12.57 cm

### ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 2350 lm
- อัตรากำลัง: 17 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514252950
- น้ำหนักสุทธิ: 0.067 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.092 kg
- ความสูง: 13.000 cm
- ความยาว: 7.000 cm
- ความกว้าง: 7.000 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002433707



วันที่ออก: 2021-09-22  
เวอร์ชัน: 0.159

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)