

PHILIPS

燈泡

LED

17W-145 (145W GLS、35W CFL)

W

E27

晝光色

8719514252950



明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 切換到更明亮的照明

產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

具有凹形光學設計的 EyeComfort

這款燈泡帶來舒適、節能且持久的燈，並具有可投射寬光束的凹形設計，以提供更明亮的照明。

規格

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: T70
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 12.57 cm
- 寬度: 7 cm

設計與外型

- 材質: 塑膠

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 50,000

照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 2350 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 865 | CCT of 6500K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 138 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514252950
- EOC: 871951425295000
- 產品名稱: LEDBright 17W E27 6500K 230V 1CT/12 APR

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 17 W
- 等效瓦數: 145 W

產品尺寸與重量

- 長度: 12.57 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514252950
- 淨重: 0.07 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 13.2 cm
- 長度: 7.1 cm
- 寬度: 7.1 cm
- 材質編號 (12NC): 929002433707



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.161

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com