

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

SPARKLE SL261

White

Regulação



8719514253568



## Crie o ambiente perfeito com luz regulável de alta qualidade.

Crie o ambiente perfeito com focos encastrados de intensidade regulável LED Philips, para regular facilmente as luzes, desde a luz brilhante do dia a dia aos tons aconchegantes.

### Fácil de experimentar

- Escolha como e onde a luz incide com estas luzes modulares ajustáveis.

### Efeito de luz

- Feixe brilhante direcionado

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### controlo

- Intensidade regulável

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Luz modular ajustável

### Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Intensidade regulável

Permite mudar o ambiente ao reduzir os níveis de brilho do LED, desde a luz branca brilhante a um brilho acolhedor, como as lâmpadas tradicionais.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Foco com casquilho de rosca

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7 cm
- Largura da cavidade: 7 cm
- Altura: 5,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Peso líquido: 0,118 kg
- Distância de encastramento: 1,5 cm
- Largura: 8,5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 85 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 410
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 5.5

- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514253568
- Peso líquido: 0,118 kg
- Peso bruto: 0,149 kg
- Altura: 9,000 cm
- Comprimento: 7,500 cm
- Largura: 10,500 cm
- Número de material (12NC): 929002535620



Data de publicação:  
2022-01-05  
Versão: 0.189

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.