

# PHILIPS

Upotettava  
kohdevalaisin

Toiminnallinen

ABROSA SL263

Musta

Himmennys



8719514254572



## Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

### Helppo kokea

- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

### Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

### Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Ohjaus

- Himmennettävä

8719514254572

**Kestävyys**

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

# Kohokohdat

## Säädettävä modulaarinen valaisin Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

## Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lamputilla.

## Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 25 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: nikkeli
- Materiaali: Valualumiini

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 38 °
- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Kohdevalaisin

## Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 6,8 cm
- Aukon leveys: 6,8 cm
- Korkeus: 6,2 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Nettopaino: 0,17 kg
- Uputussyvyys: 10 cm
- Leveys: 8,6 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 86 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 650
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9
- IP-koodi: IP20/44
- Turvallisuusluokka: Luokka II

**Muotoilu ja pinnoitus**

- Väri: nikkeli
- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- EAN/UPC – tuote: 8719514254572
- Takuu: 2 vuotta
- Keilakulma: 38 °
- Nettopaino: 0,170 kg
- Aukon pituus: 6,8 cm
- Materiaali: Valualumiini
- Bruttopaino: 0,205 kg
- Aukon leveys: 6,8 cm
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Tyyppi: Kohdevalaisin
- Korkeus: 8,500 cm
- Korkeus: 6,2 cm
- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Pituus: 10,000 cm
- Leveys: 10,000 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Nettopaino: 0,17 kg
- Uputussyvyys: 10 cm
- Leveys: 8,6 cm
- Halkaisija: 86 mm
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 650
- Valon väri: 2700
- Integroitu LED: Kyllä
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9
- IP-koodi: IP20/44
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä



Julkaisupäivä: 2022-05-13  
Versio: 0.203

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)