

# PHILIPS

Infälld spot

Funktionell

ABROSA SL263

Svart

Dimra



8719514254596



## Skapa den perfekta atmosfären med dimbart ljus av hög kvalitet.

Skapa den perfekta stämningen med Philips LED Dimbara infällda spotar. Du kan enkelt dimra din belysning från vardagligt klart ljus till mysiga toner.

### Enkel att uppleva

- Välj var och hur ljuset ska falla med dessa modulära lampor.

### Ljuseffekt

- Klar och riktad ljusstråle

### Säkerhet

- Fuktbeständig

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

### Styrning

- Reglerbar

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

# Funktioner

## Anpassningsbar modulär lampa

### Klar och riktad ljusstråle

Rikta ljuset på föremål, matsalsbord eller annan inredning för att dra uppmärksamheten till särskilda inredningsdetaljer.

### Fuktbeständig

Fuktbeständig innebär att du kan använda den här produkten i badrum, kök, på balkonger och andra ställen där fukt annars skulle vara ett problem.

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmar, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en

konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

## Reglerbar

Låter dig ändra atmosfären genom att minska LED-ljusstyrkan, från klart, vitt ljus till ett mysigt varmt ljus – precis som traditionella lampor.

## Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: vit
- Material: Pressgjuten aluminium

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 38 °
- Färgåtergivningsindex: 80

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Spot

## Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 6,8 cm
- Hållbredd: 6,8 cm
- Höjd: 6,2 cm
- Längd: 8,6 cm
- Nettovikt: 0,17 kg
- Infällningsdjup: 10 cm
- Bredd: 8,6 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Diameter: 86 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 700
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande lampa: 9
- IP-kod: IP20/44
- Skyddsklass: Klass II

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514254596
- Nettovikt: 0,170 kg
- Bruttovikt: 0,205 kg
- Höjd: 8,500 cm
- Längd: 10,000 cm
- Bredd: 10,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929002532920



Publiceringsdatum:  
2021-01-12  
Version: 0.142

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)