

# PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

ABROSA SL263

Svart

Dim



8719514254657



## Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

#### Enkel å bruke

- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

#### Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

#### Sikkerhet

- Fuktsikker

#### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

#### Kontroll

- Kan dimmes

8719514254657

**Holdbarhet**

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Justerbar modulbelysning

### Fokuseret lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

### Fuktsikker

Ettersom produktet er fuktsikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: nikkell
- Materiale: Formstøpt aluminium

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 38 grad(er)
- Fargegjengivelse (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: Spot

## Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 6,8 cm
- Bredder på utstikker: 6,8 cm
- Høyde: 6,2 cm
- Lengde: 8,6 cm
- Nettovekt: 0,17 kg
- Forsenkingsavstand: 10 cm
- Bredder: 8,6 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Diameter: 86 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 650
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 9
- IP-klasse: IP20/44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Design og utseende**

- Farge: nikkell
- Spesielt designet for: Funksjonell
- EAN/UPC – produkt: 8719514254657
- Garanti: To år
- Lysvinkel: 38 grad(er)
- Nettvekt: 0,510 kg
- Lengde på utstikker: 6,8 cm
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Bruttovekt: 0,572 kg
- Bredder på utstikker: 6,8 cm
- Justerbart spothode: Ja
- Fargegjengivelse (CRI): 80
- Type: Spot
- Høyde: 10,000 cm
- Høyde: 6,2 cm
- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lengde: 8,500 cm
- Bredder: 29,300 cm
- Materialnummer (12NC): 929002532822
- Lengde: 8,6 cm
- Nettvekt: 0,17 kg
- Forsenkningsavstand: 10 cm
- Bredder: 8,6 cm
- Diameter: 86 mm
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 650
- Lysfarge: 2700
- Integrert LED: Ja
- Strømnett: 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 9
- IP-klasse: IP20/44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja



Utgivelsesdato:  
2022-06-14  
Versjon: 0.169

© 2022 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)