

PHILIPS

Upotettava
kohdevalaisin

Toiminnollinen

ABROSA SL263

Musta

Himmennys



8719514254695



Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

Helppo kokea

- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Himmennettävä

8719514254695

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Säädettävä modulaarinen valaisin Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: Valualumiini

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 38 °
- Värinostoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
- Tyyppi: Kohdevalaisin

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 6,8 cm
- Aukon leveys: 6,8 cm
- Korkeus: 6,2 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Nettopaino: 0,17 kg
- Uputussyvyys: 10 cm
- Leveys: 8,6 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Halkaisija: 86 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 700
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9
- IP-koodi: IP20/44
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514254695
- Nettopaino: 0,510 kg
- Bruttopaino: 0,572 kg
- Korkeus: 10,000 cm
- Pituus: 8,500 cm
- Leveys: 29,300 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002532922



Julkaisupäivä: 2021-05-15
Versio: 0.147

© 2021 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com