PHILIPS

Bec

LED

23 W – 150 W

E27

Alb



8719514263307

A ↑ G F



Lumină strălucitoare cu LED

Becurile cu LED Philips oferă o lumină de înaltă calitate, o durată de viaţă excepţional de lungă și economii de energie semnificative și imediate.

Lumină de înaltă calitate
- Află despre lumină

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi
- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescenţă

Alege o soluţie de durată
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unităţi denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

Înlocuiește becurile standard cu incandescenţă

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescenţă tradiţionale.

Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: E27

Dimensiunile becului

- Înălţime: 15,5 cm
- Lăţime: 8 cm

Rezistenţă

- Durată de viaţă nominală: 10.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 2500 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Eficacitate: 108 lm/W

Informaţii ambalaj

- EAN: 8719514263307
- EOC: 871951426330700
- Titlu produs: LED 150W A80 E27 WH FR ND 1PF/6 DISC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 23 W
- Putere echivalentă: 150 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 15,5 cm

Specificaţii tehnice

- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 397596
- Referinţă de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Consistenţa culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514263307
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate brută: 0,19 kg
- Înălţime: 19,2 cm
- Lungime: 8,2 cm
- Lăţime: 8,2 cm
- Număr material (12NC): 929002004296

Data apariției: 2024-02-05
Versiune: 0.118

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com