

PHILIPS

Tub liniar

LED

2,2 W - 35 W

S14S

Alb cald



8719514263567



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Această lampă tubulară cu LED Philips S14D asigură o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative de energie. Cu temperatura sa de culoare albă caldă, acest tub reprezintă înlocuitorul perfect și durabil pentru tuburile fluorescente (TL) liniare.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină de jur împrejur

Repere

Lumină de jur împrejur

Mul umită designului inovator și vintage, acest bec LED previne apariția

umbrelor care pot apărea în mod normal la marginea fasciculului

luminos. Rezultatul? Lumină albă, caldă, naturală în toată încăperea.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Altul
- Soclu: S14S
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 30 cm
- Greutate: 0,085 kg
- Lățime: 3 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 30.000 ore
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 30.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Coridor, Industrie, Depozitare, Parcare auto, Măcelărie, Brutărie, Magazine/industria hotelieră
- Unghi fascicul: 140°
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 22 mA
- Eficacitate: 113 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Titlu produs: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2,2 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A++

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 30 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 140°
- Durată de viață nominală: 30.000 ore
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Putere nominală: 2.2 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514263567
- Greutate netă: 0,100 kg
- Greutate brută: 0,128 kg
- Înălțime: 33,500 cm
- Lungime: 3,300 cm
- Lățime: 5,100 cm
- Număr material (12NC): 929002444201



Data apariției: 2021-05-03
Versiune: 0.169

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com