

# PHILIPS

## 直管型燈管

LED

2.2W-35W

S14S

暖白光



8719514263567



## 明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

飛利浦 LED 直管型 S14D 燈管的使用壽命格外持久，並能大幅節省能源消耗。此款燈管採用暖白色色溫，是取代線型螢光燈 (TL) 燈管的完美持久選擇。

高品質照明

· 整體光源

# 產品特點

## 整體光源

此款 LED 燈泡的造型設計兼具創新與復古，光束擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

# 規格

## 燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 其他
- 插座: S14S
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

## 燈泡尺寸

- 高度: 30 cm
- 重量: 0.085 kg
- 寬度: 3 cm

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 30 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 30,000 h
- 開關次數: 50,000

## 照明特性

- 應用: 工業照明, 儲藏室, 停車場, 肉舖, 麵包店, 零售賣場/旅館
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 250 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 827 | CCT of 2700K

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 22 mA
- 效率: 113 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- 產品名稱: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

## 耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 2.2 W
- 等效瓦數: 35 W
- 節能標章 (EEL): E

## 產品尺寸與重量

- 長度: 30 cm

## 額定值

- 額定光束角度: 140 °
- 額定使用壽命: 30,000 h
- 額定光通量: 250 lm
- 額定功率: 2.2 W

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

## 燈泡

- 色彩一致性: 6

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514263567
- 淨重: 0.100 kg
- 淨重: 0.128 kg
- 高度: 33.500 cm
- 長度: 3.300 cm
- 寬度: 5.100 cm
- 材料編號 (12NC): 929002444201



出版日期: 2022-07-30  
版本: 0.254

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)