

PHILIPS

Światłówka liniowa

LED

3,5–60 W

S14S

Ciepła biel



8719514263581



Wysokiej jakości jasne światło LED

Światłówka tubularna LED S14D firmy Philips zapewnia wyjątkową trwałość i znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki ciepłemu białemu światłu jest doskonałym, trwałym zamiennikiem dla światłówek liniowych typu TL.

Wysokiej jakości światło

- Światło ze wszystkich kierunków

Zalety

Światło ze wszystkich kierunków

Dzięki innowacyjnemu wzornictwu utrzymanemu w stylu vintage to źródło

światła LED zapobiega powstawaniu cieni, które zwykle występują na krawędzi kąta rozsyłu światła. Efekt?

Naturalne, ciepłe, białe światło we wszystkich kierunkach.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Pozostałe
- Gniazdo: S14s
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Plastik

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 50 cm
- Szerokość: 3 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Plastik

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Zakres temperatur otoczenia: Od -20°C do 45°C

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 375 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 107,00 lm/W
- Strumień Świetlny: 375 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,1

Różne

- EyeComfort: Tak
- Oznaczenia Certyfikatów: Zgodność z normą RoHS, Znak CE, Certyfikat KEMA Keur

Inne właściwości

- Wydajność: 107 lm/W
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514263581
- EAN: 871951426358100
- Tytuł produktu: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 3,5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Zużycie energii: 3,5 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 50 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 30 000 h

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 387350
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 0,1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Podstawa-nasadka: S14s

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514263581
- Waga netto: 0,14 kg
- Waga brutto: 0,18 kg
- Wysokość: 53,5 cm
- Długość: 3,3 cm
- Szerokość: 5,1 cm
- Numer materiału (12NC):
929002444301



Data wydania:
2024-02-06
Wersja: 0.270

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com