

PHILIPS

Lineaarinen
loisteputki

LED

2,2–35 W

S14D

Lämmin valkoinen



8719514263628



Kirkas ja laadukas LED- valo

Philipsin putkimainen S14S-kantainen LED-valo tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön. LED-valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, ja se korvaa täydellisesti suorat loisteputket.

Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

Kohokohdat

Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä

LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Muu
- Pistoke: S14d
- Lampun pinta: Matta
- Lampun materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 30 cm
- Leveys: 3 cm

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 30 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000
- Käyttölämpötila-alue: -20...45 °C

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Vastaava värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 113,00 lm/W
- Valovirta: 250 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,1

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: RoHS-määräysten mukainen, CE-merkintä, KEMA Keur – todistus

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 113 lm/W
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514263628
- Tilauskoodi: 871951426362800
- Tuotteen nimi: LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 2,2 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 2,2 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 30 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 30 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 387347
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 0,1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Kanta: S14D | S14d

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514263628
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 33,5 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 5,1 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002444001



Julkaisupäivä: 2024-02-06
Versio: 0.264

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com