

PHILIPS

Tub liniar

LED

3,5 W – 60 W

S14D

Alb cald



8719514263642



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Acest tub S19 Philips LED asigură o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative de energie. Cu temperatura de culoare albă caldă, acest tub reprezintă înlocuitorul perfect și durabil pentru tuburile fluorescente (TL).

Lumină de înaltă calitate

- Lumină de jur împrejur

Repere

Lumină de jur împrejur

Mulțumită designului inovator și vintage, acest bec LED previne apariția

umbrelor care pot apărea în mod normal la marginea fasciculului

luminos. Rezultatul? Lumină albă, caldă, naturală în toată încăperea.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Altul
- Soclu: S14d
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 50 cm
- Lățime: 3 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 30.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambiantă: De la -20 °C până la 45 °C

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 375 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107,00 lm/W
- Flux luminos: 375 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,1

Diverse

- EyeComfort: Da
- Mărci de omologare: În conformitate cu RoHS, Marcaj CE, Certificat KEMA Keur

Alte caracteristici

- Eficacitate: 107 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Titlu produs: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,5 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 3,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 50 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 30.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 387348
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 0,1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Baza elementului de fixare: S14d

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514263642
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,18 kg
- Înălțime: 53,5 cm
- Lungime: 3,3 cm
- Lățime: 5,1 cm
- Număr material (12NC): 929002444101



Data apariției: 2024-02-09
Versiune: 0.264

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com