PHILIPS

Pære

LED

7,5-3-1,6 W, 60-30-16 W

E27

Varm hvid/Flame



8719514263963

A F G



Sidste nye LED pære til hjemmet

Med denne topmoderne LED pære får du den optimale belysningsløsning til hjemmet. Spar penge på strømudgifterne med det samme, og skift pære sjældnere uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger

Brugervenlig intelligent belysningsløsning, der gør hverdagen nemmere

- Begynd i det enkle med intelligent Wi-Fi LED

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Tre lysindstillinger (SSDL)
Alt-i-en erstatningspære, der skifter mellem tre forskellige lysstyrker af dagslys – alt sammen med din eksisterende kontakt.

Begynd i det enkle med intelligent Wi-Fi LED



Det er nemt at komme godt i gang med intelligent belysning. Skru pæren i, download WiZ appen, og følg trinene – så er du klar! Hvis du har brug for hjælp, kan du få chat-support i appen.

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber
- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære
- Højde: 10,4 cm
- Bredde: 6 cm

Design og finish
- Materiale: Glas

Holdbarhed
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 20.000

Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/2500/2200 K
- Nominel lysstrøm: 806, 320, 150 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 107,00 lm/W
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4

Diverse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
- Effektivitet: 107 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger
- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396300
- Produktets titel: LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Effekt
- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 7,5 W
- Svarende til wattforbrug: 60;30;16 W
- Energimærke (EEL): F
- Strømforbrug: 1,6, 3, 7,5 W

Produktmål og -vægt
- Længde: 10,4 cm

Nominelle værdier
- Nominel levetid: 15.000 t

Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 739282
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 0,9
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Fod: E27

Pæren
- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8719514263963
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,06 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002445558

Udgivelsesdato:
2024-02-07
Version: 0.335

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.