

# PHILIPS

## Настолна лампа Iris


Hue White и цветна светлина

Вграден светодиоди

Незабавно управление през Bluetooth

Управлявайте чрез приложение или с глас\*

Добавете Hue Bridge, за да отключите още опции



8719514264465



## Лесно интелигентно осветление

Задайте настроението във всяка стая на дома си със стилната лампа Philips Hue Iris в бяло. Със светлина, която едновременно облива стената с цвят и предлага нежна подсветка, Iris осигурява изтънчен, уникален ефект. Добавете Hue Bridge, за да отключите пълния набор от функции за интелигентно осветление.

### Неограничени възможности

- Управлявайте чрез приложение или с глас\*
- Лесна за използване стилна лампа
- Съчетание на красота и интелигентност
- Смарт осветление, което да Ви помогне да се събудите и да заспите по-естествен начин

### Лесно интелигентно осветление

- Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението
- Създайте преживяване по свой вкус с цветното интелигентно осветление
- Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина
- Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си
- Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge

### Резервни части

- Налични резервни части за този продукт

# Акценти

Управлявайте чрез приложение или с глас\*



Philips Hue работи с Alice, Siri и Google Assistant. Прости гласови команди ви позволяват да приглушавате, увеличавате яркостта или да променяте цвета на осветлението, като можете да настроите лампите във вашия дом заедно или поотделно. Гласовото управление изисква Philips Hue Bridge и съвместимо устройство на наш партньор.

Лесна за използване стилна лампа



Лампата Philips Hue Iris предлага уникален стил, който допълва всеки декор на дома. Поставете акцентната лампа навсякъде в дома си, като облеее стените на хола с цветна светлина или я поставите на нощно шкафче за нежна нощна светлина.

Съчетание на красота и интелигентност




Емблематичният дизайн на лампата Philips Hue Iris е преоткрит. Предлага се в черно или бяло, Iris се отличава с обвита в плат корда, смесени материали, алуминиева вътрешна тръба и уникален светлинен ефект – обливане на цвят с нежна подсветка – за създаване на изискана интелигентна лампа.

Смарт осветление, което да Ви помогне да се събудите и да заспите по-естествен начин




Сдвоете лампата си от лимитираната серия на Philips Hue Iris с Hue Bridge, за да използвате опциите за събуждане и заспиване, които Ви помагат да заспите и да се събудите по-естествено. Възможностите за плътно затъмняване на лампата, съчетани с дифузната подсветка, Ви позволяват да се събудите сутрин във Ваш собствен изгрев, докато светлините леко озаряват, или постепенно да затъмните топлите бели светлини, за да Ви помогнат да заспите по-лесно.

Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението



С Bluetooth приложението за Hue можете да управлявате интелигентното осветление Hue в дадена стая в дома си. Добавете до 10 интелигентни лампи и ги управлявайте с едно докосване на бутон на мобилното си устройство.

Създайте преживяване по свой вкус с цветното интелигентно осветление



Преобразете дома си с над 16 милиона цвята, които мигновено ще създадат подходяща атмосфера за всяко събитие. С докосването на един бутон можете да изберете празнично осветление за парти, да превърнете хола си в кино салон, да украсите дома си с цветни акценти и много други.

### Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина



Тези лампи и осветителни тела предлагат различни нюанси на топла до студена бяла светлина. С пълна димируемост от ярка до приглушена нощна светлина можете да настроите перфектно нюанса и яркостта на осветлението според ежедневието си.

### Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си



Направете деня си по-лек и по-приятен с четири предварително зададени варианта за осветление, които са създадени специално за ежедневието ви: „Енергизиране“, „Концентрация“, „Четене“ и „Почивка“. Двата модела със студена светлина – „Енергизиране“ и „Концентрация“ ви помагат да се разсъните сутрин или да се фокусирате, докато моделите с топла светлина – „Четене“ и „Почивка“ ви осигуряват комфорт при четене или ви помагат да се отпуснете.

### Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge



Bridge отключва функциите, които правят интелигентното осветление наистина интелигентно – управление далеч от дома, гласово управление, автоматизирано осветление и много други. Добавете Bridge към вашата настройка, за да създадете завладяващи изживявания, възползвайте се от технология, която е сигурна и надеждна, и още. Bridge е ключът към интелигентното осветление, което не сте виждали досега.

### Налични резервни части за този продукт



Търсите резервни части за този продукт? Намерете резервен захранващ адаптер, стойки и други, за да вдъхнете нов живот на осветлението си.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Синтетика, Метал

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- Сменящ се цвят (PowerLED): Да
- Дифузна светлина: Да
- Подходящи за димиране: Да
- Димиране с приложението на Hue и ключа: Да
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Да
- Вграден LED: Да
- Идеален за създаване на атмосфера: Да
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Да
- Включен адаптер UK стандарт: Да
- ZigBee Light Link: Да

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): >80

## Разни

- Специално предназначено за: Всекидневна и спалня
- Тип: Настолна лампа
- EyeComfort: Не

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,874 kg
- Дължина на кабела: 2 m
- Височина: 19,4 cm
- Дължина: 20,4 cm
- Ширина: 18,8 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Светлоотдаване от 4000 K: 570 lm
- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Цвят на светлината: Светлина 2000 – 6500 Hue White
- Мрежово захранване: Обхват 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Брой лампи: 1
- Включена мощност на лампата: 8.1 W
- IP код: IP20, защита от предмети над 12,5 mm, без защита от вода
- Клас на защита: III – безопасно ниско напрежение
- Сменяемост на светлинния източник: Неподменящ се светодиоден светлинен източник
- Сменяемост на механизма за управление: Подменящ се механизъм за управление от крайния потребител
- Светлоотдаване при 2700 K: 520 lm

## Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Приложение Philips Hue: IOS 15 и следващи версии, Android 10.0 и следващи версии

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514264465
- Нето тегло: 0,87 kg
- Брутно тегло: 1,4 kg
- Височина: 175 mm
- Дължина: 245 mm
- Ширина: 218 mm
- Номер на материала (12NC): 929002376101



Дата на издаване:  
2024-02-01  
Версия: 0.583

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)