

PHILIPS

Spot (kan dimmes)

LED

3,8 W–50 W

GU10

WarmGlow

Dimming



8719514265547



Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Philips WarmGlow LED-pærer lar deg dimme belysningen på samme måte som glødepærer, hvor lyset blir varmere jo mer du dimmer. Dette gjør at de skiller seg ut fra standard dimbare LED-pærer som bare blir svakere når de dimmes. WarmGlow-lampene har en fargegjengivelse på 90, noe som kan sammenlignes med naturlig lys, og dermed kan du se hjemmet ditt i dets egentlige farger. Uavhengig om du skal slappe av på sofaen om kvelden eller vil starte dagen på best mulig måte, har WarmGlow-pærene fra Philips alltid det riktige lyset.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

Høydepunkter

Varmhvitt lys som fra glødepærer

Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Perfekt for belysningsdesign i hjemmet

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesifikasjoner

Egenskaper

- Kan dimmes: Ja
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Teknologi: LED

Lyskildens mål

- Høyde: 5,4 cm
- Vekt: 0,05 kg
- Bredde: 5 cm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 et
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelse: 90
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Lysfargekategori: WarmGlow
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Starttid: 0.5 s
- Tiden det tar til 60% lys: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 22 mA
- Effektivitet: 90 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514265547
- EL nr: 871951426554700
- Produkttittel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.84
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke: 3,8 W
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A++

Mål og vekt på produktet

- Lengde: 5,4 cm

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: 36 grad(er)
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Nominell lysstrøm: 345 lm
- Nominell maksimal intensitet: 700 cd
- Nominell effekt: 3.8 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.25

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com