

PHILIPS

Lâmpada

LED

4,5 W-40 W

E27

Branca quente



8719514266711



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 6 cm

Design e acabamento

- Material: vidro

Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 104 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514266711
- EOC: 871951426671100
- Título do produto: LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,5 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387365

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514266711
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,6 cm
- Largura: 21,1 cm
- Número de material (12NC): 929001242959



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.151

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com