PHILIPS

# Lâmpada

LED

8,5 W-75 W

E27

Branca quente




8719514266735

A ↑ G E




# Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

**Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

**Crie a iluminação certa para a sua casa**
- Perfeita para iluminação geral de divisões

**Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas**
- Concebidos para o conforto dos seus olhos

# Destaques

### Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

### Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

### Concebidos para o conforto dos seus olhos




É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

### Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

### Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,4 cm
- Largura: 6 cm

### Design e acabamento

- Material: vidro

### Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

### Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

### Diversos

- EyeComfort: Sim

### Outras características

- Eficiência: 124 lm/W

### Informações da embalagem

- EAN: 8719514266735
- EOC: 871951426673500
- Título do produto: LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

### Consumo de energia
- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): E

### Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 10,4 cm

### Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387425

### A lâmpada
- Consistência da cor: 6

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514266735
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,6 cm
- Largura: 21,1 cm
- Número de material (12NC): 929002025759

Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.151

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.