PHILIPS

Lamppu

LED

7–60 W

E27

Lämmin valkoinen



8719514266759

A ↑ G E



Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä
- Silmiesi mukavuuden puolesta

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun
Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Silmiesi mukavuuden puolesta



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Matta
- Lampun pinta: Matta
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat
- Korkeus: 10,6 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus
- Materiaali: Lasi

Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet
- Tehokkuus: 115 lm/W

Pakkauksen tiedot
- EAN: 8719514266759
- Tilauskoodi: 871951426675900
- Tuotteen nimi: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

Tehonkulutus
- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 7 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino
- Pituus: 10,6 cm

Tekniset tiedot
- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 387366

Polttimo
- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote: 8719514266759
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,6 cm
- Leveys: 21,1 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929001243059

Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.196

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com