

PHILIPS

Lamp (dimbaar)

Led

4,5 W-25 W


E27

Flame

Dimmen



8719514269576



Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Light beyond illumination

- Dimbaar

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten

met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dimbaar

Deze lamp kan worden gebruikt met de meeste dimmers om de gewenste sfeer te creëren met vloeiend dimmen tot 10% van het volledige lichtniveau. Controleer het overzicht van de dimmercompatibiliteit om er zeker van te zijn dat uw specifieke dimmer met deze lamp kan worden gebruikt.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijl en nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit."

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Roze

Lampafmeting

- Hoogte: 28,3 cm
- Breedte: 20 cm

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 270 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0,5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 1800 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 60,00 lm/W
- Lichtstroom: 270 lm

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Rendement: 60 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514269576
- EOC: 871951426957600
- Producttitel: LED CLA giant 25W E27 G200 pink DIM

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,5 W
- Vermogensequivalent: 25 W
- Energieverbruik: 4,5 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 28,3 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- Dimbaar: Ja
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Lampvoet: E27

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514269576
- Nettogewicht: 0,36 kg
- Brutogewicht: 0,7 kg
- Hoogte: 32 cm
- Lengte: 22,5 cm
- Breedte: 22,5 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002453901



Publicatiedatum:
2024-02-06
Versie: 0.60

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com