PHILIPS

Lâmpada de halogéneo linear

Halogéneo

120 W (150 W)

R7s

Branca quente

Intensidade regulável

8727900920963

A ↑ G

Luz natural brilhante

As lâmpadas lineares Halogen da Philips fornecem luz de halogéneo clara e brilhante. Estas lâmpadas de halogéneo foram concebidas para criar luz e sombra na sua casa, despertando interesses e mistério. Todos os produtos Halogen da Philips têm uma intensidade da luz totalmente regulável.

Luz de qualidade superior

- Intensidade regulável
- Luz de halogéneo brilhante fornece contraste para uma melhor focagem

Destaques

Intensidade regulável
Pode controlar o nível de luz de que necessita. Com intensidade de luz regulável com todos os interruptores de regulação da intensidade, esta lâmpada de halogéneo da Philips pode apresentar desde uma luz clara e brilhante a um brilho suave e acolhedor.

Luz brilhante, contraste rico
Com a luz brilhante destas lâmpadas de halogéneo da Philips, os contrastes ficam mais ricos, as letras tornam-se mais nítidas e a visibilidade melhora. A luz brilhante é mais relaxante para os seus olhos, permitindo uma melhor concentração.

Especificações

Características da lâmpada
- Formato: Linear
- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Linear não direcional
- Casquilho: R7s
- Tecnologia: Halogéneo

Dimensões da lâmpada
- Diâmetro: 11 mm
- Altura: 78 mm
- Largura: 11 mm

Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 2 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 8.000

Características da luz
- Aplicação: Brilho extra, Aplicações especiais
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 3000 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 2646 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Consumo de energia
- Fator de potência: 1
- Tensão: 230 V
- Potência: 140,0 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): G

Valores medidos
- Vida útil nominal: 2.000 h
- Fluxo luminoso medido: 2646 lm
- Potência medida: 140.0 W

Especificações técnicas
- Vida útil das lâmpadas: 2.000 h
- Formato: Linear
- Coordenada de cromaticidade Y: 0,403
- Coordenada de cromaticidade X: 0,44

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514390102
- Peso líquido: 0,006 kg
- Peso bruto: 0,016 kg
- Altura: 11,500 cm
- Comprimento: 2,500 cm
- Largura: 3,400 cm
- Número de material (12NC): 924711444201

8727900920963

Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.720

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com