

# PHILIPS

集成式吸顶灯

linea

LED

白色



911401869681/A1



## 安全可靠

Philips Essential Smartbright 多功能浴霸，可提供出色的照明、采暖和通风。该产品经 IPX2 认证，可安全应用于浴室。

### 操作简易

- 即开即亮，无可视闪烁

### 光的模式

- 冷白光

### 高级

- 创新 LED 技术可提供极长使用寿命

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

# 产品亮点

## 即开即亮，无可视闪烁

配备电子镇流器，即开即亮，无可视闪烁

## 冷白光

用活力十足的冷白光照亮您的家。一款真正适合您日常活动的智能灯

## 创新 LED 技术



## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 预定光束: 否
- 漫射光效果: 是
- 可调光: 否
- 随附荧光灯: 否
- 随附卤素灯: 否
- 集成 LED: 是
- 自带电源开关: 否
- 线缆上配有开关按钮: 是

## 其他

- 设计用于: 浴室
- 风格: 不适用
- 类型: 壁灯/吸顶灯

## 服务

- 保修: 2 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 随附灯泡的流明输出: 800 lm
- 光源亮度: 800 lm
- 灯泡技术: LED
- 光色: 冷白光
- 主电源: 50 赫兹, 220 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 12 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 12 W
- IP 码: IP20
- 保护级别: I - 接地

## 包装尺寸和重量

- 净重: 3.400 kg
- 毛重: 4.290 kg
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 911401869681



发行日期: 2021-07-22  
版本: 0.140

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)