

PHILIPS

할로겐 스팟

할로겐

50W

GU10

전구색

925644344203



우수한 할로겐 조명

우수한 밝기 조절 기능으로 밝게 반짝이는 조명을 선사합니다. 트랜스포머 없이도 액센트를 더해 집안을 스타일리시하게 연출해 줍니다.

원하는 대로 연출할 수 있는 분위기

- 밝기를 줄여 아늑한 분위기를 만들어 주는 우수한 밝기 조절 기능

아늑한 분위기 조성

- 밝은 할로겐 조명이 선사하는 대비로 집중력 향상
- 집 안에 멋진 분위기를 선사하는 밝은 조명

장식 효과 제공

- 사물에 완벽한 포커스를 주는 액센트 조명

안전한 설계

- 안전을 보장하는 버너 설계

열에 민감한 조명 기구에 적합

- 조명 뒷면의 온도를 낮춰 주는 알루미늄 반사판

주요제품

뛰어난 밝기 조절 기능

각종 밝기 조절기와 함께 사용할 수 있어 조명을 1%까지 낮출 수 있을 뿐 아니라 백열 전구에 익숙한 사용자들에게 아늑한 분위기를 제공합니다.

집중력을 높여 주는 할로겐 대비

밝은 할로겐 등이기 때문에 더 뚜렷한 대비를 선사하며 글자를 보다 또렷하고 선명하게 읽을 수 있습니다. 밝은 조명으로 눈의 피로도가 줄어 들어 집중력도 향상됩니다.

밝게 반짝이는 조명

반짝이는 빛을 선사하는 클리어 할로겐은 비추는 곳에서는 아름다운 반사를 이루며, 비추지 않는 곳에는 선명한 그림자를 만들어 줍니다. 필립스 할로겐 램프는 방 안에 장식적인 조명 효과와 더불어 생동감 있는 분위기를 연출합니다.

장식적인 액센트 조명

강한 포커스를 위해 액센트 조명을 필요로 하는 스타일리시한 공간에 적합합니다.

안전한 버너 설계

Philips의 새로운 슈퍼 퓨즈 설계는 2ms 안으로 조명을 차단하여 아크가 생성될 틈이 없습니다. 따라서 수명이 거의 다한 전구도 안심하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

알루미늄 반사판

열의 90%가 조명 전구의 전면으로 반사되어 뒷면의 온도가 낮아집니다. 열에 민감한 천장 및 기타 조명 기구에 적합합니다.

사양

전구 특성

- 조광가능: 예
- 소켓: GU10

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 2 a
- 명목 수명: 2,000 시간

조명 특성

- 조명 색상 카테고리: 전구색

전력 소비량

- 전압: 230 V
- 전력: 50 W

기술 사양

- 형태: 특수 스포트라이트

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718291195177
- 순중량: 0.042 kg
- 총중량: 0.052 kg
- 높이: 6.000 cm
- 길이: 5.100 cm
- 폭: 5.100 cm
- 소재 번호 (12NC): 925644344203



발행일자: 2023-02-10
버전: 0.444

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com