

# PHILIPS

Đèn huỳnh quang  
tuýp thẳng

Đèn TL-D Super 80

36 W

G13

Ánh sáng trắng mát mẻ

927982284036



## Trải nghiệm rực rỡ và ấn tượng với độ sáng cao

Philips Color 80 cho độ sáng cao hơn và môi trường tốt hơn. Chúng phù hợp với các ứng dụng cần chất lượng ánh sáng để có được trải nghiệm rực rỡ và ấn tượng hơn.

### Tiết kiệm năng lượng

- Tiết kiệm năng lượng

### Mang lại ánh sáng rực rỡ

- Trải nghiệm rực rỡ và ấn tượng với độ sáng cao

# Những nét chính

## Tiết kiệm năng lượng Tăng ánh sáng rực rỡ

Đèn huỳnh quang hiệu suất cao kết hợp với công nghệ BrightBoost mang lại khả năng kết xuất màu tốt và tăng thêm độ sáng

# Các thông số

## Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Ổ cắm: GU10

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

## Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 82
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng mát mẽ

## Mức tiêu thụ điện

- Công suất: 36 W

## Thông số kỹ thuật

- Công suất chiếu sáng: 3.250 lm
- Hình dạng: Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8711500285614
- Trọng lượng thực: 0,140 kg
- Tổng trọng lượng: 0,165 kg
- Chiều cao: 2,700 cm
- Chiều dài: 121,500 cm
- Chiều rộng: 2,700 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 927982284036



Ngày phát hành:  
2022-01-20  
Phiên bản: 0.501

© 2022 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)