

COOPER LIGHTING SOLUTIONS - ALL-PRO™

DESCRIPCIÓN

La familia de luz de trabajo LED ALL-PRO™ ofrece una funcionalidad versátil como un equipo portátil y con soporte. La luz de trabajo portátil proporciona 2600 lúmenes, equivalentes a una luz de trabajo halógena de 300W. La oferta incluye un soporte de cabezal sencillo y doble que proporciona hasta 5100 lúmenes, equivalentes a una luz de trabajo halógena de 600W. La resistencia de la lente acrílica y su construcción duradera la hacen ideal para entornos exigentes.

No. Catálogo		Tipo
Proyecto		
Comentarios		Fecha
Preparado por		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción

- Carcasas de aluminio fundido de alta resistencia
- Lente de policarbonato duradera
- Listado para lugares húmedos
- Lengüeta de fácil montaje en la pared
- Soporte de trípode con patas antideslizantes, se ajusta hasta 5 pies de altura total
- Función de desconexión rápida para facilitar la liberación del soporte
- Cable de alimentación de 3 pies, calibre 18, con conexión a tierra (WL2540LP)

- Cable de alimentación de 5 pies, calibre 18, de 3 puntas cable de alimentación con conexión a tierra (WL2540LST)
- Cable de alimentación de 6 pies, calibre 18, de 3 puntas cable de alimentación con conexión a tierra (WLT5040LST)

Eléctrico

- LEDs sin mantenimiento con 35,000 horas de vida
- Voltaje de funcionamiento eléctrico 120VAC

- Listado cULus para lugares húmedos
- Cableado de alimentación externo de 90°C mínimo


Óptica

- Temperaturas de color de 4000K


Garantía

- Garantía limitada de 5 años


DIMENSIONES




WL2540LP Vista superior




WL2540LP Vista lateral




WL2540LST Vista superior




WL2540LST Vista lateral




WLT5040LST Vista superior



WLT5040LST Vista lateral



WL2540LP



WL2540LST



WLT5040LST

LUCES LED DE TRABAJO PORTÁTILES Y CON SOPORTE

DATOS TÉCNICOS

120V y cableado de alimentación externo 90°C mínimo.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de muestra: WL2540LP

Series WL = Luz de trabajo WLT = Luz de trabajo con doble soporte	Lúmenes 25 = 2500 lúmenes 50 = 5100 lúmenes	CCT 40 = 4000K CCT	Tipo de lámpara L = LED	Opciones P = Portátil ST = Soporte

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Descripción	Voltaje	Potencia	Lúmenes	Eficacia (Lum/Watt)	Temperatura de color (K)	CRI
WL2540LP	LUZ LED DE TRABAJO PORTÁTIL ALL-PRO	120	33.26	2618	78lm/w	4000	83
WL2540LST	LUZ LED DE TRABAJO CON SOPORTE DE CABEZAL SENCILLO ALL-PRO		33.26	2618	78lm/w		
WLT5040LST	LUZ LED DE TRABAJO CON SOPORTE DE CABEZAL DOBLE ALL-PRO		66.03	5162	78lm/w		

DATOS DE CERTIFICACIÓN

LED lighting facts
A Program of the U.S. DOE

Light Output (Lumens) **2618**
Watts **33.26**
Lumens per Watt (Efficacy) **78**

Color Accuracy
Color Rendering Index (CRI) **83**

Light Color
Correlated Color Temperature (CCT) **3915 (Bright White)**

2700K 3000K 4500K 6500K

Registration Number: F4QJ-KR6JW4 (3/19/2014)
Model Number: WL2540LP
Type: Luminaire - Other

LED lighting facts
A Program of the U.S. DOE

Light Output (Lumens) **2618**
Watts **33.26**
Lumens per Watt (Efficacy) **78**

Color Accuracy
Color Rendering Index (CRI) **83**

Light Color
Correlated Color Temperature (CCT) **3915 (Bright White)**

2700K 3000K 4500K 6500K

Registration Number: F4QJ-QTRC16 (3/18/2014)
Model Number: WL2540LST
Type: Luminaire - Other

LED lighting facts
A Program of the U.S. DOE

Light Output (Lumens) **5162**
Watts **66.03**
Lumens per Watt (Efficacy) **78**

Color Accuracy
Color Rendering Index (CRI) **83**

Light Color
Correlated Color Temperature (CCT) **3899 (Bright White)**

2700K 3000K 4500K 6500K

Registration Number: F4QJ-GSBSWT (4/3/2014)
Model Number: WLT5040LST
Type: Luminaire - Other