



PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

Catálogo de
Conectividad
2020

Bienvenido a
la iluminación
inteligente

Índice

Introducción

¿Qué es Hue?	5	¿Cómo funciona Philips Hue?.....	12
Dos formas de usar Philips Hue	6	El ecosistema Hue.....	14
Nuevo sistema de control por Bluetooth	8	Tres gamas para elegir	20..
Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente.....	10		

Hue White and Color Ambiance..... 22

Lámparas Hue 28 Luminarios para exteriores 50

A19 Hue White and Color Ambiance	29	Hue Outdoor Strip	52
GU10 Hue White and Color Ambiance	30	Lily Hue	54
BR30 Hue White and Color Ambiance	31	Calla Hue pedestal	56
BR39 Hue White and Color Ambiance.....	32	Discover Flood.....	58

Luminarios para interiores 34

Hue Play.....	36
Hue Go	38
Hue LightStripPlus	40
Enchant Pendant Hue	44
Ascend Pendant / Floor	46
Ascend Wall / Table Hue	48

Hue White Ambiance

60

Lámparas Hue	64	Kit Dimmer Switch	68
A19 Hue White Ambiance	65	BR39 Hue White Ambiance	69
BR30 Hue White Ambiance	66		
GU10 Hue White Ambiance	67		

Luminarios para interiores 70

Fair Hue	72
Welness Hue	74
Adore Hue	76

Hue White

78

Lámparas Hue..... 82 Luminarios para exteriores 88

A19 Hue White	83	Inara Hue White	90
Filament Hue White	84	Lucca Hue White	92
BR39 Hue White	86	Ludere Hue White	94
PAR38 Hue White	87	Welcome Hue White	96

Controles inteligentes

98

Puente Hue	100	Motion Sensor Hue	106
TV BAsE Hue	102	Sensor exterior Hue	108
Interruptor inalámbrico Hue	104	Smart Plug Hue	110


hue personal
wireless
lighting

Enciende tu
imaginación



¿Qué es Hue?

Philips Hue es un sistema de iluminación conectado, diseñado para la vida real.



Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes, cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar con la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.

Dos formas de usar Philips Hue

» Bluetooth

Comienza en 2 sencillos pasos:



Paso 1

Instala las lámparas y enciende el interruptor.



Paso 2

Descarga la App Hue Bluetooth y sigue las indicaciones.



» Puente Hue

Comienza en 3 sencillos pasos:



Paso 1

Instala las lámparas y enciende el interruptor.



Paso 2


Enciende el puente Hue y conéctalo a tu router Wi-Fi.



Paso 3

Descarga la App Puente HUE y sigue las indicaciones.

hue personal wireless lighting



Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o contrólalas con tu voz. Y no te preocupes, puedes migrar tu sistema Bluetooth, agregando un puente Hue, activando la red Zigbee y así manejar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	N° máx de luces	50
1 habitación	Alcance	Toda la casa
*	Control con voz	
	Regulación-sin instalación	
	Funciona con Hue Dimmer Switch	
	De luz cálida a luz fría **	
	16 millones de colores de luz ***	
-	Programa rutinas diarias **	
-	Accesorios inteligentes Hue	
-	Temporizadores y horarios	
-	Control fuera de casa	
-	Rutinas para despertarse y dormir	
-	Sincronizar luces con música y películas ***	
-	Luz sincronizada con tus juegos ***	

* Con Amazon Alexa y Google Home | ** Con White Ambiance y White and Color Ambiance | *** Con White and Color Ambiance

Fácil de instalar

Instala tus lámparas Hue compatibles con Bluetooth y descarga la app.



Ilumina tus momentos

Crea escenas basadas en la configuración de luz actual o configura la escena con las escenas Philips Hue y ajústala a tu gusto



Controla con la voz

Philips Hue funciona con los principales asistentes de voz para permitirte controlar las luces con tu voz. Utiliza el servicio de voz de Alexa para encender tus luces Philips Hue antes de irte a la cama, para regularlas desde el sofá y ver una película o para ajustar las luces para leer en tu sillón favorito, todo sin mover un dedo. Constantemente se añaden nuevas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de iluminación controlada por la voz.



Control inteligente desde tú móvil

Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth



Gama **White and Color Ambiance** Gama **White Ambiance** Gama **White**

Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.




Hue Bridge + Hue app una combinación poderosa

- Conecta hasta 50 luces LED
- Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes



Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores en la aplicación Hue para adaptar la iluminación a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de color. Guarda tus ajustes y recupéralos cuando quieras.




Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activarlas. Programa temporizadores, notificaciones y alarmas.




Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estás viendo, escuchando o jugando y lo traduce en una receta de luz.



Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia cuando estás lejos.



Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazon

Utiliza la voz para controlar tu iluminación Hue. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

¿Cómo funciona Philips Hue?




1 Instala la lámpara y/o luminario

Elige tu Hue. Puedes comprar los packs que llevan incluido el puente o comprar lámparas y luminarios por separado.




2 Elige tu sistema de control

Mediante Bluetooth controlarás hasta 10 luces en una habitación.



Mediante el Puente Hue puedes controlar el sistema dentro y fuera de casa y, además añadir hasta 50 lámparas y accesorios.



3 Descarga la app Hue Puente Philips o Hue Bluetooth Philips

A través de las apps gratuitas puedes empezar a jugar y disfrutar por completo de la experiencia Hue.

Disponible en App Store

Disponible en Google play

El ecosistema Hue

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas lámparas, interruptores y sensores inteligentes.



El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.



El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa. El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establece el ambiente de una habitación individual con una Lámpara LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue; así podrás controlar hasta 10 luces.



Hue lámparas y luminarios

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan una luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que desees. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos para adaptarse a tu hogar. Disfruta de Hue tanto en interiores como en exteriores.



Aplicaciones



HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tienen un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.



HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estás viendo, escuchando o de lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

Aplicaciones de terceros



Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.



HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!

El portal My Hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

www2.meethue.com/es-mx

Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.



Works with Apple HomeKit

Utiliza el control por voz con Siri o conecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.

IFTTT

Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, Me gusta, acciones u otros eventos web.



Cuida tu hogar con Nest, que automatiza tu iluminación Philips Hue y simula tu presencia cuando estás lejos.

XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.

Funciona con el Asistente de Google

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.




Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.



Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™

Tres gamas para elegir



Gama **White and Color Ambiance**

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar con la iluminación.

Gama **White Ambiance**

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.

Gama **White**

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil.

Hue White and Color Ambiance

Posibilidades infinitas

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color: ¡da rienda suelta a tu imaginación! Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color.



Control inteligente



Control desde fuera de casa



Dormir y despertar



Bienestar



Programaciones de luz



Regulación cómoda



Pinta con luz



Sincroniza con música



Crea tu ambiente



Sincroniza con videos

Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las lámparas Hue de Philips con tus películas y música favorita.

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier lugar y a tu manera
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Diviértete con tus luces

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere un puente Philips Hue



hue personal wireless lighting



Sincroniza tus luces con vídeos y películas

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.



Sincroniza tus luces con juegos

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.



Asegúrate de que el puente y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.



Configura una nueva área en la aplicación Philips Hue.



Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

Sincroniza tus luces con música

Crema un entorno ideal para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

Enriquece tu espacio exterior


Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.

Requiere un puente Philips Hue



Crea el ambiente exterior perfecto

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.



Relájate con luz blanca de cálida a fría

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.



Luz especial para ocasiones especiales

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora, una reunión en la terraza o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.



Fácil de instalar y extender

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o luminarios. El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista. Crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.

Lámparas Hue White and Color Ambiance



A19 Hue White and Color Ambiance

Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9.5W
- Equivalencia: 60W
- Voltaje de entrada: 110-130V-
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- IRC >80 desde 2000K - 6500K

Starter Kit

Philips HueWCA 9.5W A19 E26 4 set US
929002226605



« Incluye 4 lámparas y puente Hue

2 Pack

Philips HueWCA 9.5W A19 E26 2P US
929002216602

Incluye 2 lámparas »



Single Pack

Philips HueWCA 9.5W A19 E26 US
929002226601





GU10 Hue White and Color Ambiance



Características

- Base: GU10
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6W
- Equivalencia: 40W
- Voltaje de entrada: 110-130V~
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 400 lm
- IRC >80 desde 2000K - 6500K

Single Pack

Philips HueWCA 6W GU10 US
929001953201



2 Pack

Philips HueWCA 6W GU10 2P US
929001953203



« Incluye 2 lámparas



BR30 Hue White and Color Ambiance



Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 8.5W
- Equivalencia: 65W
- Voltaje de entrada: 110-130V~
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 650 lm (a 4000K)
- IRC >80 desde 2000K - 6500K

Single Pack

Philips HueWCA 8.5W BR30 E26 US
929002217501



« Incluye 1 lámpara



PAR16 Hue White and Color Ambiance



Características

- Base: E26
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6.5W
- Equivalencia: 25W
- Voltaje de entrada: 110-130V~
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 300 lm
- IRC >80 desde 2000K - 6500K

Single Pack

Philips HueWCA 6.5W PAR16 E26 NAM
929000261811





BR39 Hue White and Color Ambiance

Características

- Base: E12
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6W
- Equivalencia: 40W
- Voltaje de entrada: 110-130V~
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 350 lm
- IRC >80 desde 2000K - 6500K

Single Pack

Philips Hue 6.5W B39 E12
929001301501





Luminarios para interiores

Hue White and Color Ambiance

hue personal
wireless
lighting

Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.

Crea un ambiente vibrante con las barras de luces Hue Play. Elige entre 16 millones de colores para experimentar diferentes efectos de iluminación. Colócalas en el suelo, sobre el armario o móntalas en la parte posterior del televisor y llena tu pared de luz.

Características

- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6.6W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 530 lm
- IP20 - Clase II
- Todas las tonalidades de blanco
- Solo utilización con el puente HUE

Hue Play Single Pack

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación



COL HUE PLAY SINGLEPK NAM Black 915005733801

Montaje para TV 2x 

Soporte de mesa 2x 

Tornillo 2x
Cinta adhesiva 1 

Hue Play Pack 2




Philips Hue Play double 915005734001

Montaje para TV 2x 

Soporte de mesa 2x 

Tornillo 2x
Cinta adhesiva 1 



Hue White and Color Ambiance





Esta nueva versión cuenta con capacidad Bluetooth, lo que significa que se puede controlar con la aplicación gratuita Hue Bluetooth o con la voz a través de asistentes de voz. Manteniendo su diseño característico, el nuevo Philips Hue Go cuenta con una duración de la batería mejorada, lo que significa que puedes llevarla a cualquier lugar durante un período de tiempo aún más largo.

Características


- Vida útil de hasta: 20.000 horas
- Consumo 6W
- Equivalencia: 43W
- Red eléctrica: Rango 100-240 V-50-60 Hz
- Flujo en lúmenes: 520 lm
- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Disfruta de 2.5 horas de brillante iluminación inteligente y hasta 18 horas cuando usas el efecto de luz Cozy Candle.



COL HUE GO NAM Portable light
12V915005822101



Hue White and Color Ambiance



Hue LightStrip Plus



hue personal wireless lighting

Integra la tira de luz de Philips Hue en los muebles, empotrada o bajo los armarios de cocina o resalta detalles arquitectónicos con una luz indirecta tenue. Philips Hue Lightstrip Plus es la fuente de luz más versátil y resistente para dar vida a cualquier habitación. Ampliable hasta 10 metros.

Características

- Red eléctrica: 50-60 Hz
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Rango: 100-40V-
- Consumo: 20W
- Flujo en lúmenes: 1600 lm



Hue Lightstrip Plus V4
US 2m base kit
929002269108



Características

- Consumo: 11.5W
- Flujo en lúmenes: 800 lm

Hue Lightstrip Plus V4
NAM 1m ext
929002269207



Hue Lightstrip Plus V4
US 2m starter kit
929002269109



Hue White and Color Ambiance



Hue Lightstrip Plus



hue personal wireless lighting

Características

- Duración: 20,000 horas
- Consumo: 20.5W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 1,600 lm
- 1,600 lúmenes
- Voltaje: 100-240V-
- Longitud total de 2 metros
- Para uso interior



Hue Lightstrip Plus V4 US
2m base kit
915005109101


Nota: La tira se puede extender hasta 10 metros utilizando la extensión de 1 metro.

Características


- Duración: 20,000 horas
- Consumo: 20.5W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Voltaje: 100-240V-
- Longitud total de 1 metro
- Para uso interior



Hue Lightstrip Plus V4 NAM
1m ext
915005109001



Hue White and Color Ambiance



Enchant Hue

hue personal wireless lighting

Decora tus espacios con luz indirecta en cualquier color o tono de blanco con la lámpara Enchant Hue White and Color Ambiance. Su diseño fino combina a la perfección con cualquier interior y crea un efecto único de luz.

Características

- Duración: 25,000 horas
- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10W
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Temperatura de color: 2000 - 6500K
- Voltaje: 120 V-
- Incluye lámpara HUE White & Color E27



ilips Hue White & Color
Ambiance Enchant Pendant
light
915005664801



La lámpara mural Ascend Pendant Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- Duración: 25,000 horas
- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10W
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Temperatura de color: 2000 - 6500K
- Voltaje: 120V-
- Incluye lámpara HUE White & Color E27

Ascend Pendant



Philips Hue White & Color Ambiance Ascend Pendant light
915005664901



Características

- Duración: 25,000 horas
- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10W
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Temperatura de color: 2000 - 6500K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120V-
- Incluye lámpara HUE White & Color E27

Ascend Floor

Philips Hue White & Color Ambiance Ascend Floor lamp
915005664701



Ascend

hue personal wireless lighting

La lámpara mural Ascend Pendant Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- Duración: 25,000 horas
- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 6.5W
- Flujo en lúmenes: 450 lm
- Temperatura de color: 2000 - 6500K
- Voltaje: 120V-
- Incluye lámpara HUE White & Color E12

Ascend Wall



Philips Hue White & Color Ambiance
Ascend Wall light
915005664501


Características

- Duración: 25,000 horas
- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 6.5W
- Flujo en lúmenes: 450 lm
- Temperatura de color: 2000 - 6500K
- Voltaje: 120V-
- Incluye lámpara HUE White & Color E12
- Cabeza móvil

Ascend Table



Philips Hue White & Color Ambiance
Ascend Table lamp
915005664601





Luminarios para exteriores

Hue White and Color Ambiance

Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión, ya sea una cena en el balcón, una reunión en la terraza o una fiesta en el jardín. Puedes darle ese toque mágico con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.

Hue Outdoor Strip

hue personal wireless lighting

Al ser completamente flexible, la tira de luz para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Características

- Duración: 25.000 h
- Código IP: IP67
- Consumo 19W
- Flujo en lúmenes: 850 lm (2m), 1600lm (5m)
- Red eléctrica: 24V~
- Características adicionales: Efecto de luz difusa



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Lightstrip 5m
929001818601



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Lightstrip 2m
929001818701



Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características

- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 8W
- Equivalencia: 49W
- Flujo en lúmenes: 600 lm
- Temperatura de color: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- LED integrado
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- Clase de protección II: doble aislamiento.
- Dimensiones por unidad:



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Spike 3 Basekit
915005629901

Que incluye el Kit:



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Spike extension
915005630001

No incluye cable conector a la pared

Que incluye el Kit:



Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- Duración: 25.000 h.
- Consumo: 8W
- Equivalencia: 49W
- Flujo en lúmenes: 600 lm
- Temperatura de color: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24V~
- LED integrado
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo




Que incluye el Kit:



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Pathlight Base kit
915005630401



Que incluye el Kit:



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Pathlight extension
915005630201

No incluye cable conector a la pared



Cable Hue extensión para exterior

- Para familias: Lily, Calla y tira de exterior
- Especialmente diseñado para exterior
- Fácil instalación y ampliación
- 2 años de garantía
- Dimensiones: 5m aprox.
- Material: Neopreno



Cable extension related low voltage system
915005641801

Discover Flood

hue personal
wireless
lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido..



Hue Discover Flood Light
915005731501

Características

- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 15W
- Equivalencia: 141W
- Flujo en lúmenes: 2300 lm
- Temperatura de color: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 110-130V-
- LED integrado.
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Hue White Ambiance

Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente más confortable y siéntete mejor con una luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el anochecer. Controla la iluminación fácilmente a través de tu dispositivo inteligente, al interruptor inalámbrico incluido o conectarla a los dispositivos disponibles.



Control inteligente



Control desde fuera de casa



Dormir y despertar



Bienestar



Programaciones de luz



Regulación cómoda



Crea tu ambiente

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500 K
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

Control sencillo

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 luces Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

¡Un ambiente para cada actividad!



Recetas de luz

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación ideal para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.



Disfruta del momento **y relájate**

Deja que la luz cálida te relaje y disfruta de un momento único.



Devora **tu libro favorito**

Para relajarte mientras lees tu libro favorito elige una luz blanca con un toque cálido.



Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en tus tareas diarias.



Llénete de energía con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.

Lámparas Hue White Ambiance



A19 Hue White Ambiance



Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 - 6500 K
- Consumo: 9W
- Equivalencia: 60W
- Flujo en lúmenes: 800 lm

Starter Kit

Philips HueWA 7.5W A19 E26 4set US
929002226705



« Incluye 4 lámparas y puente Hue

2 Pack

Philips HueWA 8,5W A60 E27 2P EUR
929002216702



Single Pack

Philips HueWA 9W A19 E26 US
929002216701





BR30 Hue White Ambiance



Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 - 6500 K
- Consumo: 7.5W
- Equivalencia: 60W
- Voltaje: 110-130V~
- Flujo en lúmenes: 650 lm

2 Pack

Philips HueWA 7.5W BR30 E26 2P US

929002217602



GU10 Hue White and Color Ambiance



Características

- Base: GU10
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 - 6500 K
- Consumo: 6W
- Equivalencia: 40W
- Voltaje: 110-130V~
- Flujo en lúmenes: 400 lm

2 Pack

Philips HueWA 6W GU10 2P US

929001953403





A19 Hue White Ambiance

Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura de color: 2200 - 6500 K
- Consume: 10W
- Equivalencia: 60W
- Voltaje: 100V-130V-
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Conecta hasta 12 interruptores

Foco y dimmer switch

Philips Hue WA LRK 10W A19 E26 US
929001199872



B39 Hue White Ambiance

Características

- Base: E12
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura de color: 2200 - 6500 K
- Consume: 6W
- Equivalencia: 40W
- Voltaje: 110-130V-
- Flujo en lúmenes: 450 lm

Single Pack

Philips HueAmbiance 6W B39 E12 US
929001301601



Luminarios para interiores

Hue White Ambiance

Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.


Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, ajústalas a la tonalidad y brillo de iluminación perfectos para tus actividades diarias.

Fair Hue

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 - 6500 K
- Consumo: 39W
- Voltaje: 120V~
- Flujo en lúmenes: 3 000 lm
- IP20



Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Fair techo



Fair Hue ceiling lamp
LED aluminium 1x39
915005488001

Fair techo



Fair Hue ceiling lamp
LED aluminium 1x39
915005488101

Fair colgante



Fair Hue pendant LED
aluminium 1x39W
915005488201



Wellness Hue sobremesa

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.

Características


- Base: E27
- Duración: 25.000 h.
- Flujo en lúmenes: 806 lm
- Consumo: 9 W
- Equivalencia: 60W
- Color de la luz: 2200 - 6500 K Hue White Ambiance
- LED: Sí
- Número de lámparas: 1
- IP: IP20



Wellnes Hue table lamp LED
black 1x15W
915005488501



Crea el ambiente adecuado en cada momento.



La Gama de Baño Adore HUE, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.

Características

- IP44
- Duración: 30 000 horas
- Consumo: 43W
- Flujo en lúmenes: 2 400 lm
- Temperatura de color: 2200 - 6500 K
- Voltaje: 120 - 240 V-
- Para uso interior
- LED integrado

Adore Lighted Vanity Mirror




Philips Hue White Ambiance Adore Lighted
Vanity Mirror
915005630801

Adore Flusmount light



Philips Hue White Ambiance Adore Flusmount light
915005587501



Hue White

Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips White y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil.



Control
inteligente



Control desde
fuera de casa



Programaciones
de luz

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier lugar y a tu manera
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica garantizada

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 lámparas o luminarios Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Siéntete seguro con Philips Hue

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, aunque no estés.

Luces tan inteligentes que te dan **la bienvenida a casa**

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura en la aplicación Philips Hue las luces para que se enciendan automáticamente cuando llegues a casa. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para detectar tu movimiento.



Aleja a los invitados **no deseados**

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.



Establece temporizadores a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera de casa, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/ amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte si has dejado alguna luz encendida.

Lámparas Hue White



A19 Hue White

Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700 K (blanco cálido)
- Consumo: 10W
- Equivalencia: 60W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 800 lm

2 Pack

PPhilips HueW 9.5W A19 E26 2set US
929002226807



◀ Incluye 2 lámparas y un puente Hue

Single Pack

Philips HueW 9.5W A19 E26 US
929002226801

Incluye 1 lámpara >>



Hue Dim

A19 9.5W E26 US
929001136976





Filament Hue White



Características

- Base: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100 K (blanco cálido)
- Consumo: 7W
- Equivalencia: 40W
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 530 lm

Single Pack A19

Philips HueW xW Fil A19 E26 US
929002241101



Single Pack G25

Philips HueW xW Fil G25 E26 US
929002241501



Single Pack ST19

Philips HueW xW Fil ST19 E26 US
929002241301





BR39 Hue White



Características

- Base: E14
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700 K (blanco cálido)
- Consumo: 5.5W
- Equivalencia: 40W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 470 lm

2 Pack

Philips HueW 5.5W B39 E12 US 2p
929002039801



PAR38 para exterior Hue White



Características

- Base: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 3000 K
- Consumo: 14W
- Equivalencia: 80W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 1200 lm
- Resistente a la intemperie

Single Pack

Philips HueW 14WPAR38 OD E26 US
929001818901



2 Pack

Philips HueW 14WPAR38 OD E26 2P US
929001818902



Luminarios para exteriores

Hue White

Tus luces se activan cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

Inara Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Luminario Outdoor, IP44
- Material: Metal
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700 K
- Consumo: 9.5W
- Equivalencia: 50W
- Flujo en lúmenes: 840 lm
- Voltaje: 110 – 127V-
- Incluye foco A19 Hue white E27

Inara
915005629401



Lucca Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Luminario Outdoor, IP44
- Material: Metal
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura de color: 2700 K
- Consumo: 9.5W
- Equivalencia: 50W
- Flujo en lúmenes: 840 lm
- Voltaje: 110–127V-
- Incluye foco A19 Hue white E27

Lucca applique

Philips Hue White Lucca
Wall Lantern
915005629601




Ludere Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Luminario Outdoor, IP44
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura de color: 2700 K
- Material: Metal
- Consumo: 14W
- Flujo en lúmenes: 1300 lm
- Voltaje: 110–127V-
- Incluye 2 focos PAR38 Hue white E27

Philips Hue White Security light Outdoor
915005629501



Welcome Hue White


El proyector Welcome puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Consumo: 15 W
- Equivalencia: 141W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz: 2200-2700 K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 110 - 130V-
- LED: Sí
- LED integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Welcome Hue White NAM
915005731701



Controles inteligentes

Funcionalidad y control

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la iluminación, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles, como: Feller, Niko y Vimar.

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Ampliáala con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas y lámparas: 50

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.



Philips HUE Bridge NAM
929001180603



TV base Hue


Sincroniza tus luces inteligentes con TV base Philips Hue. Cuatro entradas HDMI que permiten conectar tus dispositivos a la configuración Hue, lo que resulta una visualización rápida y sin problemas de colores de luz inteligente, reflejando el contenido de lo que ves o escuchas

Iluminación fácil e inteligente

- Sincroniza tus luces Philips Hue con la pantalla de tu televisor
- Proyección rápida de luz y sin interrupciones
- Funciona con cualquier componente HUE
- Conecte hasta 4 dispositivos HDMI
- Fácil de instalar, configurar y usar
- Personaliza la configuración en la aplicación
- Requiere puente HUE



Philips Hue for TV base unit NAM
929002275801



Interruptor inalámbrico Hue

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.


Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros



Philips Hue DIM Switch US
929001173661



Motion Sensor Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



Philips HUE Motion Sensor NAM Subbrand
929001260762



Sensor exterior Hue

Controla tus luces automáticamente añadiendo el sensor Philips Hue a tu sistema. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. La configuración del sensor y el ajuste de la sensibilidad de luz diurna y movimiento se realiza a través de la app Philips Hue.



Hue Outdoor sensor
929001975802

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



Smart Plug Hue



Novedad

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Garantía 2 años
- IP20



Smart Plug
929002240601





Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000
smartlight.mexico@signify.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio 2020

@Philipsilumina



Philips Ilumina Mexico



@SignifyMexico

